

**วิธีการใช้งาน**

กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง เปิดฝาครอบเซนเซอร์ จุ่มเซนเซอร์ (ส่วนปลายตัวเครื่อง) ลงในน้ำ

อ่านผลค่าความเค็มบนหน้าจอ หน่วยของความเค็มจะแสดงเป็น %

ฟังก์ชัน HOLD

กดปุ่ม HOLD เพื่อค้างหน้าจอ

กดปุ่ม HOLD อีกครั้งเพื่อออกจากฟังก์ชัน HOLD

ฟังก์ชัน RECORD

กดปุ่ม Max./Min. เพื่อเริ่มการบันทึกค่า

กดปุ่ม Max./Min. อีกครั้งเพื่อเรียกดูค่าสูงสุดที่บันทึกได้ MAX.

กดปุ่ม Max./Min. อีกครั้งเพื่อเรียกดูค่าต่ำสุดที่บันทึกได้ MIN.

กดปุ่ม Max./Min. ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาทีเพื่อออกจากฟังก์ชันการบันทึกค่า

ข้อมูลตัวเครื่อง**เครื่องวัดความเค็ม รุ่น PSA-311**

ช่วงการวัดความเค็ม 0 to 12 % salt (% weight)

Measurement Range

ค่าความละเอียดการแสดงผล 0.01 % salt

Resolution

ค่าความแม่นยำ ±0.5 % salt

Accuracy

ระบบชดเชยอุณหภูมิ

ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ 0 to 50°C

Temperature compensation

(Automatic Temperature Compensation)

การวัดผล

ประมาณ 0.8 วินาที

Sampling time

อุณหภูมิการใช้งาน

0 to 50°C

Operating Temp.

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ AAA จำนวน 4 ก้อน

Power Supply

ขนาดและน้ำหนัก

190 x 40 x 40 mm (170g)



LEGA
technologies for next

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1/28 อาคารบางนาธานี ชั้น 14A ซ.บางนา-ตราด 34

ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel: 0-2 746 9933 (Auto) Fax: 0-2 746 9940